

Destornillador IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Destornillador hexagonal con mango transversal de plástico de alta calidad

- Superficie niquelada
- De acero, cromo y vanadio endurecido
- Realizada según DIN 6911
- Para tornillos que cumplan la norma DIN 6912

Datos generales para pedido

Tipo	IS 6 DIN 6911
Código	0407900000
Versión	Herramientas, llave de pipa, Longitud de caña: 80 mm
GTIN (EAN)	4008190166465
U.E.	1 Pieza

Destornillador IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	110 mm	Anchura (pulgadas)	4,331 inch
Peso	61 g	Peso neto	61 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Destornilladores y llaves

Forma	Macho	Longitud de caña	80 mm
Tamaño	6		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000818
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-02-27
eClass 9.1	21-01-90-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN