

HDC - cajas HDC HQM ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65. La serie HQ cuenta ahora con protección adicional; la base abierta (tapa y sujeción metálica) puede fijarse con un candado.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC HQM ALU
Código	1003050000
Versión	HDC - cajas, Grupo: HQ, Tipo de protección: IP65, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar
GTIN (EAN)	4032248697984
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC HQM ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1,378 inch
Altura	41,6 mm	Altura (pulgadas)	1,638 inch
Medida de fijación, anchura	32,2 mm	Medida de fijación, altura	13,4 mm
Peso neto	62 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Serie	HQ
Superficie	niquelado	Tipo de protección	IP65

Dimensiones

Altura capota B	20,5 mm	Anchura capota C	28,8 mm
Distancia entre agujeros longitud A2	32,2 mm	Longitud, caja	46,3 mm

Versión

Diseño	Estándar	Grupo	HQ
Indicado para ModuPlug®	No	Junta	NBR
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tipo	Base abierta (paso)
Tipo de enclavamiento	Enclavamiento lateral	Versión, cajas	Base abierta
Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior		

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Base abierta (paso)		

General data

Grupo	HQ	Tipo de protección	IP65
-------	----	--------------------	------

Material

Color	gris plata
-------	------------

HDC - cajas HDC HQM ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas HDC HQM ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos