

HDC - cajas HDC HQP AWLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65. La serie HQ cuenta ahora con protección adicional; la base abierta (tapa y sujeción metálica) puede fijarse con un candado.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC HQP AWLU
Código	1003060000
Versión	HDC - cajas, Grupo: HQ, Tipo de protección: IP65, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar
GTIN (EAN)	4032248697991
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC HQP AWLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	37 mm	Anchura (pulgadas)	1,457 inch
Altura	75,6 mm	Altura (pulgadas)	2,976 inch
Profundidad	67,1 mm	Profundidad (pulgadas)	2,642 inch
Medida de fijación, anchura	38 mm	Peso neto	40 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Datos generales

Carcasas EMC	No	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material capotas	Plástico	Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable
Serie	HQ	Tipo de protección	IP65

Dimensiones

Altura capota B	54,5 mm	Altura de la base B1	3,5 mm
Anchura base C1	46,5 mm	Anchura capota C	33 mm
Distancia entre agujeros longitud A2	38 mm	Entrada de cable	acodado
Longitud, caja	45,9 mm		

Versión

Diseño	Estándar	Entrada de cable	acodado
Grupo	HQ	Indicado para ModuPlug®	No
Junta	NBR	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior
Tipo	Base abierta (paso)	Tipo de enclavamiento	Enclavamiento lateral
Versión, cajas	Base abierta	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Base abierta (paso)	Entrada de cable	acodado

General data

Grupo	HQ	Tipo de protección	IP65
-------	----	--------------------	------

Material

Color	beige	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
-------	-------	----------------------------------	-----

HDC - cajas HDC HQP AWLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

**HDC - cajas
HDC HQP AWLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos