

HDC - cajas HDC HQP TOLU 1PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65. La serie HQ cuenta ahora con protección adicional; la base abierta (tapa y sujeción metálica) puede fijarse con un candado.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC HQP TOLU 1PG16
Código	1003070000
Versión	HDC - cajas, Grupo: HQ, Tipo de protección: IP65, Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
GTIN (EAN)	4032248698004
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC HQP TOLU 1PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1,378 inch
Altura	67 mm	Altura (pulgadas)	2,638 inch
Profundidad	48 mm	Profundidad (pulgadas)	1,89 inch
Peso neto	27,652 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Datos generales

Carcasas EMC	No	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material capotas	Plástico	Serie	HQ
Tipo de protección	IP65		

Dimensiones

Altura capota B	67 mm	Anchura capota C	28,8 mm
Entrada de cable	con rosca	Longitud, caja	48 mm

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	PG 16	Diseño	Estándar
Entrada de cable	con rosca	Grupo	HQ
Indicado para ModuPlug®	No	Número de entradas de cable en la parte lateral	0
Número de entradas de cable en la parte superior	1	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte superior
Tipo	Conector macho	Tipo de enclavamiento	Enclavamiento lateral
Tuerca (externa)	PG 16	Versión, cajas	Entrada del cable parte superior, Caja de conector
Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior		

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Conector macho	Entrada de cable	con rosca

General data

Dimensiones de las entradas de cable	PG 16	Grupo	HQ
Tipo de protección	IP65		

Material

Color	beige	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
-------	-------	----------------------------------	-----

HDC - cajas HDC HQP TOLU 1PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN