

HDC - cajas HDC HQP DMD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65. La serie HQ cuenta ahora con protección adicional; la base abierta (tapa y sujeción metálica) puede fijarse con un candado.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC HQP DMD 2B0
Código	1003130000
Versión	HDC - cajas, Grupo: HQ, Tipo de protección: IP65, Tapa para partes inferiores de la capota, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar
GTIN (EAN)	4032248698066
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC HQP DMD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1,378 inch
Altura	23,5 mm	Altura (pulgadas)	0,925 inch
Profundidad	48,4 mm	Profundidad (pulgadas)	1,906 inch
Peso neto	13 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

Datos generales

Carcasas EMC	No	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material capotas	Plástico	Serie	HQ
Tipo de protección	IP65		

Dimensiones

Altura capota B	23,5 mm	Anchura capota C	29 mm
Entrada de cable	con conector hembra	Longitud, caja	48,4 mm

Versión

Diseño	Estándar	Entrada de cable	con conector hembra
Grupo	HQ	Indicado para ModuPlug®	No
Junta	NBR	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Tapa
Tipo	Tapa	Tipo de enclavamiento	Enclavamiento lateral
Versión, cajas	Tapa para partes inferiores de la capota	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Tapa	Entrada de cable	con conector hembra

General data

Grupo	HQ	Tipo de protección	IP65
-------	----	--------------------	------

Material

Color	beige	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
-------	-------	----------------------------------	-----

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Fecha de creación 1 de agosto de 2019 23:09:54 CEST

Hoja técnica**HDC - cajas
HDC HQP DMD 2BO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

Hoja técnica**HDC - cajas
HDC HQP DMD 2BO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos