

Accesorios VG 21 HQ MS68 11.5-15.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com



Con blueglobe®, Weidmüller ha introducido en su cartera un prensaestopas de Pflitsch, que convence tanto por su fiabilidad como por su funcionalidad.

Las características de los prensaestopas blueglobe® de Weidmüller en latón y acero inoxidable son: una amplia gama de juntas de 1,5 a 77 mm con solo 11 prensaestopas, gracias a entradas extraíbles; juntas altamente eficientes; excelente descarga de la tensión mecánica y un anillo toroidal guiado por acanaladuras. La esencia de los prensaestopas blueglobe® es la junta insertable que presiona el cable suavemente en un área amplia. Esto evita de forma permanente el efecto de muesca incisiva, común en los sistemas de láminas.

Datos generales para pedido

Tipo	VG 21 HQ MS68 11.5-15.5
Código	1016100000
Versión	Conectores industriales, Accesorios, Prensaestopas, latón, niquelado
GTIN (EAN)	4032248725564
U.E.	1 Pieza

Accesorios VG 21 HQ MS68 11.5-15.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 37 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Design

Familia del producto	Accesorios	Tipo de producto	Prensaestopas
Diámetros de cable, max.	15,5 mm	calibre de llave	30 mm

General data

Grupo	HQ	Tipo de protección	IP68
-------	----	--------------------	------

Material

Material laton, niquelado

Datos generales

Diámetros de cable, max.	15,5 mm	Diámetros de cable, min.	11,5 mm
Grupo	HQ	Material	laton, niquelado
Material junta	TPE	Par de apriete, max.	15 Nm
Prensaestopas	PG 21	Tipo de protección	IP68
Tuercas (internas)	PG 21	calibre de llave	30 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Accesorios VG 21 HQ MS68 11.5-15.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN