

FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | FPL 4G2.5/PD/F/3+3 |
| Código | 1059170000 |
| Versión | FieldPower®, conductor, Número de conductores: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o equivalente, Sector: 2.5 mm ² , 3 m, 3 m |
| GTIN (EAN) | 4032248805884 |
| U.E. | 1 Pieza |

FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 1.073 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| Asignación de conductores | Vea la imagen | Gama de temperatura, fijo, max. | 70 °C |
| Gama de temperatura, fijo, min. | -40 °C | Gama de temperatura, móvil, max. | 70 °C |
| Gama de temperatura, móvil, min. | -5 °C | Halógenos | Sí |
| Longitud de cable línea 1 | 3 m | Longitud de cable línea 2 | 3 m |
| Número de conductores | 4 | Radio de flexión mín., con movimiento | 133,5 mm |
| Radio de flexión mín., fijo | 35,6 mm | Sector | 2,5 mm ² |
| Tipo de conductores | Ölflex Classic 110 4G2,5 o equivalente | | |

Confección página 1

Conexión 1 PTDS4

Confección página 2

Conexión 2 Terminal tubular

Datos técnicos

Tensión nominal 500 V

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001576 | ETIM 6.0 | EC001576 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-04-02 |
| eClass 9.1 | 27-06-91-90 | | |

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

