

## HDC - cajas HDC IP68 16B SS 1M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 16B SS 1M32
Código	<a href="#">108135000</a>
Versión	HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP68, IP69K, Base cerrada, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
GTIN (EAN)	4032248877409
U.E.	1 Pieza

## HDC - cajas HDC IP68 16B SS 1M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3,15 inch
Altura	111,5 mm	Altura (pulgadas)	4,39 inch
Medida de fijación, anchura	160 mm	Medida de fijación, altura	60 mm
Peso neto	1.039 g		

### Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

### Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP68, IP69K

### Dimensiones

Altura capota B	111,5 mm	Distancia entre agujeros longitud A2	160 mm
Entrada de cable	con rosca	Longitud, caja	189 mm

### Versión

Dimensiones de las entradas de cable	M 32	Diseño	Estándar
Entrada de cable	con rosca	Grupo	6
Indicado para ModuPlug®	Sí	Junta	Caucho de silicona
Número de entradas de cable en la parte lateral	1	Número de entradas de cable en la parte superior	0
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tipo	Carcasa básica
Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Tuercas (internas)	M 32
Versión, cajas	Base cerrada	Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo

### Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Carcasa básica	Entrada de cable	con rosca

### General data

Dimensiones de las entradas de cable	M 32	Grupo	6
Tipo de protección	IP68, IP69K		

### Material

Color	negro
-------	-------

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Fecha de creación 1 de agosto de 2019 23:45:13 CEST

**Hoja técnica****HDC - cajas  
HDC IP68 16B SS 1M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

**Descargas**

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC - cajas**  
**HDC IP68 16B SS 1M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dibujos**