

HDC - cajas HDC IP68 24B SS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 24B SS 1M40
Código	1081410000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP68, IP69K, Base cerrada, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
GTIN (EAN)	4032248877454
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC IP68 24B SS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3,15 inch
Altura	111,5 mm	Altura (pulgadas)	4,39 inch
Profundidad	216 mm	Profundidad (pulgadas)	8,504 inch
Medida de fijación, anchura	187 mm	Medida de fijación, altura	60 mm
Peso neto	1.225,48 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP68, IP69K

Dimensiones

Altura capota B	111,5 mm	Distancia entre agujeros longitud A2	187 mm
Entrada de cable	con rosca	Longitud, caja	216 mm

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	M 40	Diseño	Estándar
Entrada de cable	con rosca	Grupo	8
Indicado para ModuPlug®	Sí	Junta	Caucho de silicona
Número de entradas de cable en la parte lateral	1	Número de entradas de cable en la parte superior	0
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tipo	Carcasa básica
Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Tuercas (internas)	M 40
Versión, cajas	Base cerrada	Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Carcasa básica	Entrada de cable	con rosca

General data

Dimensiones de las entradas de cable	M 40	Grupo	8
Tipo de protección	IP68, IP69K		

Material

Color	negro
-------	-------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Fecha de creación 1 de agosto de 2019 23:45:25 CEST

Hoja técnica**HDC - cajas
HDC IP68 24B SS 1M40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas
HDC IP68 24B SS 1M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dibujos**