

HDC - cajas HDC IP68 16B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 16B AS
Código	1081530000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP68, IP69K, Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar
GTIN (EAN)	4032248843992
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC IP68 16B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2,283 inch
Altura	29,5 mm	Altura (pulgadas)	1,161 inch
Profundidad	164 mm	Profundidad (pulgadas)	6,457 inch
Medida de fijación, anchura	103 mm	Medida de fijación, altura	32 mm
Peso neto	180 g		

Temperaturas

Temperatura límite -50 °C ... 125 °C

Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP68, IP69K

Dimensiones

Altura capota B	21 mm	Distancia entre agujeros longitud A2	103 mm
Longitud, caja	164 mm		

Versión

Diseño	Estándar	Grupo	6
Indicado para ModuPlug®	Sí	Junta	Caucho de silicona
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tipo	Base abierta (paso)
Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Versión, cajas	Base abierta
Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo		

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Base abierta (paso)		

General data

Grupo	6	Tipo de protección	IP68, IP69K
-------	---	--------------------	-------------

Material

Color negro

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Hoja técnica**HDC - cajas
HDC IP68 16B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

Hoja técnica

**HDC - cajas
HDC IP68 16B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

