

HDC - cajas HDC IP65 10B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP65 10B FRAME M4
Código	1081560000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP68, IP69K, , Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248844432
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC IP65 10B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2,283 inch
Altura	13 mm	Altura (pulgadas)	0,512 inch
Profundidad	109 mm	Profundidad (pulgadas)	4,291 inch
Medida de fijación, anchura	83 mm	Medida de fijación, altura	32 mm
Peso neto	67 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Tipo de protección	IP68, IP69K		

Dimensiones

Distancia entre agujeros longitud A2	83 mm	Longitud, caja	109 mm
--------------------------------------	-------	----------------	--------

Versión

Grupo	4	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior
Tipo	Base abierta (paso)	Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas, Elemento de fijación
Tipo	Base abierta (paso)		

General data

Grupo	4	Tipo de protección	IP68, IP69K
-------	---	--------------------	-------------

Material

Color	gris plata
-------	------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Fecha de creación 1 de agosto de 2019 23:45:57 CEST

HDC - cajas HDC IP65 10B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas HDC IP65 10B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

