

HDC - cajas HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 10B COVER
Código	1083070000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP68, IP69K, Tapa para partes inferiores de la capota, Conexión brida-tornillo, Estándar
GTIN (EAN)	4032248846863
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas
HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	58 mm	Anchura (pulgadas)	2,283 inch
Altura	31 mm	Altura (pulgadas)	1,22 inch
Profundidad	144 mm	Profundidad (pulgadas)	5,669 inch
Peso neto	177 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Par de apriete	6,5 Nm
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP68, IP69K

Dimensiones

Longitud, caja	144 mm
----------------	--------

Versión

Diseño	Estándar	Grupo	4
Indicado para ModuPlug®	Sí	Par de apriete	6,5 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Tapa	Tipo	Tapa
Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Versión, cajas	Tapa para partes inferiores de la capota
Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo		

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Tapa		

General data

Grupo	4	Tipo de protección	IP68, IP69K
-------	---	--------------------	-------------

Material

Color	negro
-------	-------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC - cajas HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

