

HDC - cajas HDC IP68 24B MD 2M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 24B MD 2M32
Código	1120000000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP68, IP69K, Tapa, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
GTIN (EAN)	4050118041460
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas

HDC IP68 24B MD 2M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	57 mm	Anchura (pulgadas)	2,244 inch
Altura	19 mm	Altura (pulgadas)	0,748 inch
Profundidad	181 mm	Profundidad (pulgadas)	7,126 inch
Medida de fijación, anchura	164 mm	Peso neto	464,2 g

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 120 °C
--------------------	-------------------

Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Par de apriete	11 Nm
Serie	HighPower	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP68, IP69K		

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	M 32	Diseño	Estándar
Entrada de cable	con rosca	Grupo	8
Junta	Caucho de silicona	Número de entradas de cable en la parte lateral	0
Número de entradas de cable en la parte superior	2	Par de apriete	11 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Tapa	Tipo	Tapa
Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Tuercas (internas)	M 32
Versión, cajas	Tapa	Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Tapa	Entrada de cable	con rosca

General data

Dimensiones de las entradas de cable	M 32	Grupo	8
Tipo de protección	IP68, IP69K		

Material

Color	negro
-------	-------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC - cajas HDC IP68 24B MD 2M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería

[EPLAN](#)

Folleto/catálogo

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)