

## VKSW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Cortadora de conductos de cableados de uso manual para cortes de carriles de cableados y cubiertas de hasta 125 mm de ancho y con un espesor de 2,5 mm. Solo para plásticos no reforzados con relleno.

- Corte sin rebabas ni desperdicios
- Tope de longitud (1000 mm) con dispositivo de guía para cortes precisos según la longitud
- Aparato de sobremesa para montar en bancos de trabajo o superficies de trabajo similares
- Filos de corte endurecidos de acero especial

### Datos generales para pedido

Tipo	VKSW
Código	<a href="#">1137530000</a>
Versión	Dispositivo para corte de pasacables
GTIN (EAN)	4032248919406
U.E.	1 Pieza

**VKSW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	280 mm	Anchura (pulgadas)	11,024 inch
Altura	285 mm	Altura (pulgadas)	11,22 inch
Profundidad	290 mm	Profundidad (pulgadas)	11,417 inch
Peso	15.000 g	Peso neto	10.700 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)