

SAI pasivo SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La nueva línea estrecha M8 de Weidmüller. Esta gama de productos destaca por su posibilidad de señalización en todos los espacios de conexión. Incluso 4 distribuidores con 8 polos M12 tienen señalizadores suficientemente grandes para todos los espacios de conexión M8. Además, este distribuidor es más corto que muchos tipos de M8 existentes en el mercado.

- Distribuidor M8 muy estrecho, corto y plano.
- La gama se suministra con de 4 hasta 12 espacios de conexión M8, de 3 y 4 polos.
- También es posible realizar una dotación mixta del M8 conforme a los deseos del cliente.
- La línea M8 está equipada con perforaciones transversales.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-8-F 3P M8 L 15M
Código	1179330000
Versión	SAI pasivo, Distribuidor pasivo para sensores y actuadores, M8, Versión de cable fijo, 15 m, Sí
GTIN (EAN)	4032248970933
U.E.	1 Pieza

SAI pasivo SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	24 mm	Anchura (pulgadas)	0,945 inch
Altura	144 mm	Altura (pulgadas)	5,669 inch
Profundidad	18,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,717 inch
Peso neto	1.239 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-	Temperatura ambiente	-25 °C...+70 °C
-------------------------	---	----------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos de conexión

Pérdida del distribuidor	Versión de cable fijo
--------------------------	-----------------------

Datos del material

Material de contacto	CuZn	Superficie de contacto	bañado en oro
----------------------	------	------------------------	---------------

Datos eléctricos

Intensidad de corriente máxima admisible por ranura	2 A	Resistencia de aislamiento	10 ⁹ Ω
---	-----	----------------------------	-------------------

Datos técnicos de cable

Longitud de cable	15 m	Apto para cadena de arrastre	Sí
Número de polos	3	Sección del conductor (flexible)	8 x 0,34 mm ² + 2 x 0,75 mm ²
Diámetro exterior	7,4 mm	Apantallado	No
Material de la funda	PUR	Color de revestimiento	negro
Halógenos	No	Radio de flexión mín., con movimiento	10 x diámetro del cable
Ciclos de flexión	2 Mio		

Datos técnicos generales

Tipo de protección	IP68	Número de polos	3
Número de contactos hembra	8	Rosca de conexión	M8
LED	Sí		

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

SAI pasivo **SAI-8-F 3P M8 L 15M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo


[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI pasivo SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de conexiones

