

## THM THM MT30X 36/89 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Las etiquetas **THM** ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

### Datos generales para pedido

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo                 | THM MT30X 36/89 WS                                     |
| Código               | <a href="#">1180910000</a>                             |
| Versión              | THM, Señalizadores de dispositivos, 89 x 36 mm, blanco |
| GTIN (EAN)           | 4032248972326                                          |
| U.E.                 | 1 Pieza                                                |
| Impresora compatible | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>  |

**THM**  
**THM MT30X 36/89 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Datos técnicos**
**Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |            |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura     | 36 mm   | Anchura (pulgadas)     | 1,417 inch |
| Altura      | 89 mm   | Altura (pulgadas)      | 3,504 inch |
| Profundidad | 0,08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,003 inch |
| Peso neto   | 560 g   |                        |            |

**Datos generales**

|                                  |                      |                                               |                                  |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Adhesivos                        | Adhesivo de acrilato | Anchura                                       | 36 mm                            |
| Color                            | blanco               | Color de material según código de resistencia | 9                                |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...150 °C         | Grado inflamabilidad según UL 94              | V-0                              |
| Halógenos                        | No                   | Homologación según UL 969                     | Sí                               |
| Material                         | Poliéster            | Procedimiento de impresión                    | Termotransferencia               |
| Unidades por rollo               | 1.000                | Versión                                       | autoadhesivo, libre de halógenos |

**Clasificaciones**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Homologaciones en línea**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **THM THM MT30X 36/89 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

