

AIE MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

Datos generales para pedido

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV
Código	1204280000
Versión	Uso, 6mm ²
GTIN (EAN)	4032248987030
U.E.	1 Pieza

AIE MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	41 mm	Anchura (pulgadas)	1,614 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0,118 inch
Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1,181 inch
Peso neto	74 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC [Lead 7439-92-1](#)

Herramientas para desaislar

Longitud de desaislado, mín.	2 mm	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, mín.	2,5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
eClass 5.1	21-04-91-14	eClass 6.2	21-04-91-14
eClass 7.1	21-04-91-14	eClass 8.1	21-04-91-14
eClass 9.0	21-04-92-37	eClass 9.1	21-01-90-90

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)