

## AIE MULTI-STRIPAX POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX POF
Código	<a href="#">1212770000</a>
Versión	Uso
GTIN (EAN)	4032248994434
U.E.	1 Pieza

## AIE MULTI-STRIPAX POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	41 mm	Anchura (pulgadas)	1,614 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0,118 inch
Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1,181 inch
Peso neto	75 g		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Herramientas para desaislar

Longitud de desaislado, mín. 2 mm

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
eClass 5.1	21-04-91-14	eClass 6.2	21-04-91-14
eClass 7.1	21-04-91-14	eClass 8.1	21-04-91-14
eClass 9.0	21-04-92-37	eClass 9.1	21-01-90-90

### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)