

## HDC - cajas HDC 32B ABU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

|            |  |
|------------|--|
| Tipo       | HDC 32B ABU  |
| Código     | <a href="#">1217800000</a>   |
| Versión    | HDC - cajas, Grupo: 10, Tipo de protección: IP65, Base abierta, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar |
| GTIN (EAN) | 4008190148393  |
| U.E.       | 1 Pieza  |

## HDC - cajas HDC 32B ABU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                             |        |                            |            |
|-----------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Anchura                     | 97 mm  | Anchura (pulgadas)         | 3,819 inch |
| Altura                      | 38 mm  | Altura (pulgadas)          | 1,496 inch |
| Medida de fijación, anchura | 110 mm | Medida de fijación, altura | 65 mm      |
| Peso neto                   | 276 g  |                            |            |

### Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

### Datos generales

|                              |                  |                  |                                 |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Carcasas EMC                 | No               | Material capotas | Fundición inyectada de aluminio |
| Material elemento de bloqueo | Acero inoxidable | Superficie       | Esmalte en polvo                |
| Tipo de protección           | IP65             |                  |                                 |

### Dimensiones

|                                      |        |                      |         |
|--------------------------------------|--------|----------------------|---------|
| Altura capota B                      | 38 mm  | Altura de la base B1 | 7 mm    |
| Anchura base C1                      | 89 mm  | Anchura capota C     | 82,5 mm |
| Distancia entre agujeros longitud A2 | 110 mm | Longitud, caja       | 94 mm   |

### Versión

|                                    |  |                |                     |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------|
| Diseño                             | Estándar                                   | Grupo          | 10                  |
| Indicado para ModuPlug®            | Sí   | Junta          | NBR                 |
| Parte superior/Parte inferior/Tapa | Parte inferior                             | Tipo           | Base abierta (paso) |
| Tipo de enclavamiento              | Enclavamiento lateral                      | Versión, cajas | Base abierta        |
| Versión, sistema de cierre         | Enclavamiento lateral en la parte inferior |                |                     |

### Design

|                      |                     |                  |       |
|----------------------|---------------------|------------------|-------|
| Familia del producto | HDC - cajas         | Tipo de producto | Cajas |
| Tipo                 | Base abierta (paso) |                  |       |

### General data

|                        |                       |       |    |
|------------------------|-----------------------|-------|----|
| Tipo del enclavamiento | Enclavamiento lateral | Grupo | 10 |
| Tipo de protección     | IP65                  |       |    |

### Material

Color gris

## HDC - cajas HDC 32B ABU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Datos de ingeniería   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>  |
| Datos de ingeniería   | <a href="#">STEP</a>  |
| Documentación técnica | <a href="#">1217800000_HDC_32B_ABU_STP_Blatt_1.pdf</a>                  |
| Folleto/catálogo      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**HDC - cajas  
HDC 32B ABU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**