

## Ethernet industrial EBR-MODULE RS232

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Imagen de producto



### Módulo de para guardar y cargar la configuración de un dispositivo

- Reducidos tiempos de parada del sistema gracias a una reconfiguración sencilla en caso de sustitución de aparatos
- Carga automática de la configuración guardada tras reiniciar el dispositivo
- Diseño compacto y robusto
- Se puede utilizar para todos los switches gestionados de Weidmüller y dispositivos industriales WLAN

### Datos generales para pedido

Tipo	EBR-MODULE RS232
Código	<a href="#">1241430000</a>
Versión	Módulo de configuración, IP40, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118029086
U.E.	1 Pieza

## Ethernet industrial EBR-MODULE RS232

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	32,5 mm	Anchura (pulgadas)	1,28 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0,472 inch
Profundidad	97 mm	Profundidad (pulgadas)	3,819 inch
Peso	50 g	Peso neto	50 g

### Condiciones del entorno

Humedad	5 hasta 95% (sin condensación)	Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-20 °C	Temperatura de servicio, max.	60 °C
Temperatura de servicio, min.	0 °C		

### Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Normas EMC	FCC Parte 15, CISPR (EN55022) Clase A, EN 61000-4-2 (ESD), nivel 2, EN 61000-4-3 (RS), nivel 3, EN 61000-4-4 (EFT), nivel 3, EN 61000-4-5 (sobretensión), nivel 3, EN 61000-4-6 (dirigido), nivel 3
------------	---

### Garantía

Período	5 años
---------	--------

### Tensión de alimentación

Conexión	RJ45-Port, RS232
----------	------------------

### Datos técnicos

Longitud de cable	0,35 m	Material capotas	Fundición en molde PVC
Tipo de fijación	Tornillo M4 (< 4 mm)	Tipo de protección	IP40

### Clasificaciones

ETIM 5.0	EC000734	ETIM 6.0	EC000734
eClass 6.2	19-17-01-06	eClass 7.1	19-17-01-06
eClass 8.1	19-17-01-06	eClass 9.0	19-17-92-90
eClass 9.1	19-17-01-25		

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">Hardware Installation Guide</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>