

Ethernet industrial IE-SFP-1FESLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



- Admite DDM (Monitorización de Diagnóstico Digital)
- Cumple con IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet SPFs)
- Cumple con IEEE 802.3u (Gigabit Ethernet SPFs)
- Entradas y salidas LVPECL simétricas (Gigabit Ethernet SPFs)
- Entradas y salidas PECL simétricas (Fast Ethernet SPFs)
- Indicador de detección de señal TTL
- Enchufable en operación (enchufable en caliente)
- Producto láser de clase 1; conforme a EN 60825-1

Datos generales para pedido

Tipo	IE-SFP-1FESLC-T
Código	1241470000
Versión	SFP-Modul, Número de puertos: Fast Ethernet, Monomodo, conector LC, 40 km, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN)	4050118029420
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial IE-SFP-1FESLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 40 g

Condiciones del entorno

Humedad	5 hasta 95% (sin condensación)	Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	85 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C		

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Navegación DNV-GL Seguridad UL, TÜV

Fibra óptica Fast Ethernet

Cálculo de enlace Fast Ethernet	29 dB	Distancias típicas de Fast Ethernet	40 km (9/125 µm, cable de fibra óptica monomodo)
Longitud de onda Fast Ethernet	1.310 nm	Máx. TX Fast Ethernet	0 dBm
Mín. TX Fast Ethernet	-5 dBm	Reserva de sistema Fast Ethernet	-3 dBm
Sensibilidad de recepción de Fast Ethernet	-34 dBm		

Garantía

Período 3 años

Interfaces

Conector	Duplex-LC	Número de puertos	Fast Ethernet, Monomodo, conector LC, 40 km
Puertos de Ethernet	1		

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	DNV-GL certificate EU Declaration of Conformity

Fecha de creación 2 de agosto de 2019 0:35:34 CEST