

Ethernet industrial IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

Repetidor FreeCon Active PROFINET para conectores macho PushPull Var.14 de conformidad con las especificaciones de la norma IEC 61076-3-117 y PushPull Power de conformidad con las especificaciones de la norma PROFINET.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
Código	1253240000
Versión	Repetidor POF, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118045833
U.E.	1 Pieza
Producto alternativo	2455360000

Ethernet industrial IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 725,8 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	55 °C	Temperatura de servicio, min.	-20 °C
Temperatura de servicio	-20 °C...55 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Ciclos de enchufado	≥ 100	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Interfaz de alimentación	PROFINET PushPull Power	Interfaz de datos	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Material capotas	Perfil de aluminio, Cubierta: fundición de zinc, níquelada	Modo de conexión	PROFINET
Tipo de protección	IP65		

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	N.º de certificado (cULus)	E141197
----------------	--	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas

Consumo de corriente	Indicador LED	FO1: Puerto activo, FO2: Puerto activo, SF: Fallo general, BF: Error de bus, US1: Tensión 1 (Electrónica), US2: Tensión 2	
	típ. 200 mA		
Protocolo	PROFINET IRT	Rango de tensión de servicio	18...30 V DC
Tensión de servicio	24 V DC	Velocidad en baudios	100 MB

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000732	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-02-06	eClass 9.1	19-17-01-25

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Ethernet industrial IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Documentación del usuario	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	PNO_Zertifikat_1253240000.pdf
Software	GSDML-V225-Weidmuller-FCAPIRPOF-20110913.zip WM_FCA_PIR_POF_V_1_05_01.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011

**Ethernet industrial
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

