

Ethernet industrial IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cables IE confeccionados, latiguillos de fibra óptica, POF, SC-RJ-SC-RJ, negros

Datos generales para pedido

Tipo	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
Código	1273430010
Versión	Cable de conexión, PROFINET, SCRJ IP20, SCRJ IP20, 980 µm, 1 m
GTIN (EAN)	4050118062885
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	1 m	Longitud (pulgadas)	0,039 inch
Peso neto	31 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	80 °C	Temperatura de servicio, min.	-20 °C
Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C		

Conector

Conector, derecha	SCRJ IP20	Conector, izquierda	SCRJ IP20
-------------------	-----------	---------------------	-----------

Fibra óptica

Amortiguación	≤ 160 dB/km a 650 nm	Ancho de banda	≥ 100 MHz*km a 650 nm
Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Tipo de fibra	POF

Montaje del cable

Diámetro de la funda	2,2 * 4,5 mm	Diámetro del núcleo	980 µm
Montaje del cable	ZIPCORD	Aislamiento	PE
Número de conductores	2	Color de revestimiento	negro

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Ciclos de flexión	10.000	Radio de flexión, mín., Único	25 mm
Radio de torsión mínimo, repetido	25 mm	Fuerza de extracción	≤ 160 N
Halógenos	No		

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC001263	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-10-03	eClass 7.1	27-06-10-03
eClass 8.1	27-06-10-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Hoja técnica

**Ethernet industrial
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo detallado

