

## Ethernet industrial IE-SFP-1GLSXLC-T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Imagen de producto



- Admite DDM (Monitorización de Diagnóstico Digital)
- Cumple con IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet SPFs)
- Cumple con IEEE 802.3u (Gigabit Ethernet SPFs)
- Entradas y salidas LVPECL simétricas (Gigabit Ethernet SPFs)
- Entradas y salidas PECL simétricas (Fast Ethernet SPFs)
- Indicador de detección de señal TTL
- Enchufable en operación (enchufable en caliente)
- Producto láser de clase 1; conforme a EN 60825-1

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-SFP-1GLSXLC-T
Código	<a href="#">1286710000</a>
Versión	SFP-Modul, -40 °C...85 °C, Gigabit-Ethernet, Multimode, Conectores LC, 2 km
GTIN (EAN)	4050118077520
U.E.	1 Pieza

## Ethernet industrial IE-SFP-1GLSXLC-T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 25 g

### Condiciones del entorno

Humedad	5 hasta 95% (sin condensación)	Temperatura de almacenamiento, max.	85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	85 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C		

### Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Navegación DNV-GL Seguridad UL, TÜV

### Fibra óptica Gigabit Ethernet

Cálculo de enlace Gigabit Ethernet		Distancias típicas de Gigabit Ethernet	2 km (62,5/125 µm, 750 MHz * km @ 1310 nm, cable de fibra óptica multimodo)
	10 dB		
Longitud de onda Gigabit Ethernet	1.310 nm	Máx. TX Gigabit Ethernet	-1 dBm
Mín. TX Gigabit Ethernet	-9 dBm	Reserva de sistema Gigabit Ethernet	-3 dBm
Sensibilidad de recepción de Gigabit Ethernet	-19 dBm		

### Garantía

Período 3 años

### Interfaces

Conector Duplex-LC Puertos de Ethernet 1

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-90
eClass 7.1	19-17-01-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
 Homologación/certificado/documento de conformidad [DNV-GL certificate](#)  
[EU Declaration of Conformity](#)