

Ethernet industrial IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Acoplamiento, versión FreeCon para conector de fibra óptica PushPull var.14 según IEC 61076-3-117 de metal

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA |
| Código | 1318150000 |
| Versión | Toma de enchufe, FreeCon, SCRJ, Conector |
| GTIN (EAN) | 4050118123982 |
| U.E. | 1 Pieza |

Ethernet industrial IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 224,56 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max. 70 °C Temperatura de servicio, min. -40 °C
Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Material capotas Perfil de aluminio, Cubierta: fundición de zinc, niquelada Tipo de protección IP65

Normas

Conector norma IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 N.º de certificado (cULus) E316369

Propiedades ópticas acoplamiento de fibra óptica

Atenuación de inserción (acoplamiento de fibra óptica) < 0,2 dB

Datos técnicos del acoplamiento para fibra óptica

| | | | |
|--|-------|---|----------------|
| Ciclos de enchufado (acoplamiento de fibra óptica) | ≥ 500 | Conexión 1 | SCRJ |
| Conexión 2 | SCRJ | Material básico de capotas (acoplamiento de fibra óptica) | PA |
| Material de junta (acoplamiento de fibra óptica) | NBR | Tipo de fibra | Multimodo, POF |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | eClass 8.1 | 19-17-01-25 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-03-92 |

Homologaciones en línea

Homologaciones



**Ethernet industrial
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Descargas**


| | |
|---------------------------|---|
| Documentación del usuario | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Folleto/catálogo | CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |

**Ethernet industrial
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Dibujos

Dibujo acotado




Bottom view

Dibujo acotado




Bottom view with mounting foot

Dibujo acotado



Front view

Dibujo acotado



Side view