

HDC - cajas HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Tipo | HDC 06B DMDL 1LB |
| Código | 1665210000 |
| Versión | HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP65, Tapa para la parte superior, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar |
| GTIN (EAN) | 4008190421915 |
| U.E. | 1 Pieza |

HDC - cajas HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|-------|------------------------|------------|
| Anchura | 43 mm | Anchura (pulgadas) | 1,693 inch |
| Altura | 18 mm | Altura (pulgadas) | 0,709 inch |
| Profundidad | 72 mm | Profundidad (pulgadas) | 2,835 inch |
| Peso neto | 92 g | | |

Temperaturas

| | |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura límite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |
|------------|------------------------------|

Datos generales

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Carcasas EMC | No | Material capotas | Fundición inyectada de aluminio |
| Material elemento de bloqueo | Acero inoxidable | Superficie | Esmalte en polvo |
| Tipo de protección | IP65 | | |

Dimensiones

| | | | |
|------------------|------------|------------------|-------|
| Altura capota B | 18 mm | Anchura capota C | 43 mm |
| Entrada de cable | Para tapas | Longitud, caja | 60 mm |

Versión

| | | | |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| Diseño | Estándar | Entrada de cable | Para tapas |
| Grupo | 3 | Indicado para ModuPlug® | Sí |
| Junta | NBR | Parte superior/Parte inferior/Tapa | Tapa |
| Tipo | Tapa | Tipo de enclavamiento | Enclavamiento longitudinal |
| Versión, cajas | Tapa para la parte superior | Versión, sistema de cierre | Enclavamiento longitudinal en la parte inferior |

Design

| | | | |
|----------------------|-------------|------------------|------------|
| Familia del producto | HDC - cajas | Tipo de producto | Cajas |
| Tipo | Tapa | Entrada de cable | Para tapas |

General data

| | | | |
|------------------------|----------------------------|-------|---|
| Tipo del enclavamiento | Enclavamiento longitudinal | Grupo | 3 |
| Tipo de protección | IP65 | | |

Material

| | |
|-------|------|
| Color | gris |
|-------|------|

HDC - cajas HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

| | |
|---------------------|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Folleto/catálogo | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |

HDC - cajas
HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos