

## HDC - cajas HDC 10B DMDQ 2QB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC 10B DMDQ 2QB
Código	<a href="#">1665240000</a>
Versión	HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65, Tapa para la parte superior, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar
GTIN (EAN)	4008190421946
U.E.	1 Pieza

## HDC - cajas HDC 10B DMDQ 2QB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	55 mm	Anchura (pulgadas)	2,165 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Peso neto	133 g		

### Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

### Datos generales

Carcasas EMC	No	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP65		

### Dimensiones

Altura capota B	18 mm	Anchura capota C	43 mm
Entrada de cable	Para tapas	Longitud, caja	73 mm

### Versión

Diseño	Estándar	Entrada de cable	Para tapas
Grupo	4	Indicado para ModuPlug®	Sí
Junta	NBR	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Tapa
Tipo	Tapa	Tipo de enclavamiento	Enclavamiento lateral
Versión, cajas	Tapa para la parte superior	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior

### Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Tapa	Entrada de cable	Para tapas

### General data

Tipo del enclavamiento	Enclavamiento lateral	Grupo	4
Tipo de protección	IP65		

### Material

Color	gris
-------	------

## HDC - cajas HDC 10B DMDQ 2QB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Documentación técnica	<a href="#">1665240000_HDC_10B_DMDQ_2QB_STP_Blatt_1.pdf</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC - cajas**  
**HDC 10B DMDQ 2QB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**