

HDC - cajas HDC 24B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Tipo | HDC 24B DODQ 4B0 |
| Código | 1665630000 |
| Versión | HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65, Tapa para partes inferiores de la capota, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar |
| GTIN (EAN) | 4008190422653 |
| U.E. | 1 Pieza |

HDC - cajas HDC 24B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|------------|
| Anchura | 43 mm | Anchura (pulgadas) | 1,693 inch |
| Altura | 17 mm | Altura (pulgadas) | 0,669 inch |
| Peso neto | 94,3 g | | |

Temperaturas

| | |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura límite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Datos generales

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Carcasas EMC | No | Material capotas | Fundición inyectada de aluminio |
| Material elemento de bloqueo | Acero inoxidable | Superficie | Esmalte en polvo |
| Tipo de protección | IP65 | | |

Dimensiones

| | | | |
|------------------|------------|------------------|--------|
| Altura capota B | 17 mm | Anchura capota C | 43 mm |
| Entrada de cable | Para bases | Longitud, caja | 120 mm |

Versión

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Diseño | Estándar | Entrada de cable | Para bases |
| Grupo | 8 | Indicado para ModuPlug® | Sí |
| Parte superior/Parte inferior/Tapa | Tapa | Tipo | Tapa |
| Tipo de enclavamiento | Enclavamiento lateral | Versión, cajas | Tapa para partes inferiores de la capota |
| Versión, sistema de cierre | Enclavamiento lateral en la parte inferior | | |

Design

| | | | |
|----------------------|-------------|------------------|------------|
| Familia del producto | HDC - cajas | Tipo de producto | Cajas |
| Tipo | Tapa | Entrada de cable | Para bases |

General data

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------|---|
| Tipo del enclavamiento | Enclavamiento lateral | Grupo | 8 |
| Tipo de protección | IP65 | | |

Material

| | |
|-------|------|
| Color | gris |
|-------|------|

HDC - cajas HDC 24B DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

| | |
|-----------------------|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Documentación técnica | 1665630000_HDC_24B_DODQ_4BO_STP_Blatt_1.pdf |
| Folleto/catálogo | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |

HDC - cajas
HDC 24B DODQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

