

HDC - cajas HDC 04A DMDL 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 04A DMDL 2B0
Código	1665750000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 1, Tipo de protección: IP65, Tapa para partes inferiores de la capota, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar
GTIN (EAN)	4008190422776
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	36,5 mm	Anchura (pulgadas)	1,437 inch
Altura	17,5 mm	Altura (pulgadas)	0,689 inch
Profundidad	26,8 mm	Profundidad (pulgadas)	1,055 inch
Peso neto	14,6 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Datos generales

Carcasas EMC	No	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP65

Dimensiones

Altura capota B	17,5 mm	Anchura capota C	26,8 mm
Entrada de cable	con conector hembra	Longitud, caja	26,8 mm

Versión

Diseño	Estándar	Entrada de cable	con conector hembra
Grupo	1	Indicado para ModuPlug®	No
Junta	NBR	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Tapa
Tipo	Tapa	Tipo de enclavamiento	Enclavamiento lateral
Versión, cajas	Tapa para partes inferiores de la capota	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo	Tapa
Entrada de cable	con conector hembra		

General data

Tipo del enclavamiento	Enclavamiento longitudinal	Grupo	1
Tipo de protección	IP65		

Material

Color	gris
-------	------

HDC - cajas HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	1665750000_HDC_04A_DMDL_2BO_STP.dxf STEP
Documentación técnica	1665750000_HDC_04A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas HDC 04A DMDL 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

