

ADAP (adaptador, extensiones y reducciones) ADAP EX M63-M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La cartera de prensaestopas se completa con múltiples accesorios.

Los adaptadores sirven de pieza de unión entre el orificio y el prensaestopas con distintos tamaños y tipos de rosca.

Datos generales para pedido

Tipo	ADAP EX M63-M50
Código	1738190000
Versión	ADAP (adaptador, extensiones y reducciones), Adaptador, M 63 ,M 50, IP54, laton, niquelado
GTIN (EAN)	4008190958084
U.E.	1 Pieza

ADAP (adaptador, extensiones y reducciones)
ADAP EX M63-M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	281 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C		Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C	
Material		Nota: Tipo de protección	
		Sigue las instrucciones de funcionamiento para conseguir una mayor protección IP.	
	laton, niquelado	Prensaestopas	Métrico
Paso de rosca	1,5	Tipo de protección con GWDR	IP54
Tipo de protección	IP54	Tuercas (internas)	M 50
Tuerca (externa)	M 63		

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
----------------	-----------------------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN