

SAI pasivo SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Prensaestopas: M25 para cables con diámetro de aislamiento exterior de 13 mm hasta 18 mm. El distribuidor SAI con el prensaestopas M25 es idóneo para, entre otros, los siguientes tipos de cable:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm hasta 21 x 0,75 mm
- 14 x 1,00 mm hasta 20 x 1,00 mm
- 8 x 1,50 mm hasta 16 x 1,50 mm

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-8-MHD 5P M12 OL
Código	1740193000
Versión	SAI pasivo, Distribuidor pasivo para sensores y actuadores, M12, Versión de capota con salida M25, No
GTIN (EAN)	4032248298938
U.E.	1 Pieza

SAI pasivo
SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	565 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de servicio	-
-------------------------	---

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos de conexión

Diámetro externo del conductor, min.	14 mm	Diámetro externo del conductor, max.	18 mm
Prensaestopas	M 25	Pérdida del distribuidor	Versión de capota con salida M25

Datos del material

Material capotas	Pocan (base), Fundición inyectada de zinc (capota)	Material de contacto	CuZn
Superficie de contacto	bañado en oro		

Datos eléctricos

Intensidad de corriente máxima admisible por ranura	4 A	Resistencia de aislamiento	10 ⁹ Ω
---	-----	----------------------------	-------------------

Datos técnicos de cable

Número de polos	5	Diámetro externo del conductor, min.	14 mm
Diámetro externo del conductor, max.	18 mm		

Datos técnicos generales

Número de polos	5	Número de contactos hembra	8
Rosca de conexión	M12	LED	No

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

SAI pasivo SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas


Datos de ingeniería	WSCAD
Folleto/catálogo	FL FIELDWIRING EN

SAI pasivo SAI-8-MHD 5P M12 OL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de conexiones

