

SAIL-VSB-180-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece conectores para válvulas como conductores de conexión M12 y con terminales de conducción libres. El estado de funcionamiento del conector para válvulas viene señalado por un elemento indicador (LED). Todos los conectores de válvula disponen de un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. El tipo de protección IP 67 cumple con la situación de conexión. La dirección de salida también resulta decisiva. Weidmüller pone a su disposición modelos de 0 grados, es decir aquellos donde la dirección de salida del cable se encuentra donde el contacto PE.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIL-VSB-180-3.0U(0.5)
Código	1845140300
Versión	Conector de válvula con junta integrada, Extremo abierto - Con. para válvulas, B
GTIN (EAN)	4032248358304
U.E.	1 Pieza

SAIL-VSB-180-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 116 g

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio, max. 80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min. -25 °C
Temperatura de servicio, max. 80 °C	Temperatura de servicio, min. -25 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos del cable

Número de polos 3	Sección del conductor 0,5 mm ²
Longitud de cable 3 m	Apantallado No
Material de la funda PUR	Color de revestimiento negro
Halógenos No	

Datos técnicos generales

Versión	Extremo abierto - Con. para válvulas	Rosca de conexión	otros
Codificación	Tipo B industrial (11 mm)	Tipo de protección	IP67, atornillado
Superficie de contacto	estañado	LED	Sí
Tensión nominal	24 V	Intensidad nominal	4 A
Rango de temperatura caja	-25...+80 °C	Circuitos de protección	Diodo supresor

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001855	ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-27-92-18	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas


Folleto/catálogo [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-VSB-180-3.0U(0.5)


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de conexiones



24V AC/DC_4A