

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIE-M12S-8-0.5U-M16
Código	1861110000
Versión	Conector de instalación, M12, Macho, recto, M16, Número de polos: 8, 0.5 m
GTIN (EAN)	4032248419159
U.E.	1 Pieza

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 29 g

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio, max. 85 °C	Gama de temperaturas de servicio, min. -25 °C
Temperatura de servicio, max. 85 °C	Temperatura de servicio, min. -25 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normas

Conector norma	IEC 61076-2-101	Núm. de certificación (cURus)	E307231
----------------	-----------------	-------------------------------	---------

Datos generales

Codificación	A	Intensidad nominal	2 A
Intensidad nominal	4 A (4 y 5 polos)/ 2 A (8 polos)/ 1,5 A (12 polos)	Longitud de cable	0,5 m
Longitud de cable/conductor	0,5 m	Material	PUR
Material capotas	Latón, niquelado	Número de polos	8
Prensaestopas	M 16	Rango de temperatura caja	-30...+90 °C
Rosca de conexión	M12	Sección del conductor	0,25 mm²
Superficie de contacto	bañado en oro	Tensión nominal	30 V
Tensión nominal	250 V (4 polos)/ 60 V (5 polos)/ 30 V (8 y 12 polos)	Tipo de protección	IP67, atornillado
diámetro externo del conductor	-		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-24-92-90	eClass 7.1	27-24-92-90
eClass 8.1	27-24-92-90	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Esquema de polos

