

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIE-M12B-8-0.5U-PG9
Código	1861270000
Versión	Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, PG 9, Número de polos: 8
GTIN (EAN)	4032248419340
U.E.	1 Pieza

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	33 g
-----------	------

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio, max. 90 °C

Temperatura de servicio, max. 90 °C

Gama de temperaturas de servicio, min. -30 °C

Temperatura de servicio, min. -30 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normas

Conector norma	IEC 61076-2-101	Núm. de certificación (cURus)	E307231
----------------	-----------------	-------------------------------	---------

Datos generales

Codificación	A	Intensidad nominal	2 A
Intensidad nominal	4 A (4 y 5 polos) / 2 A (8 polos)	Longitud de cable/conductor	0,5 m
Material	PVC	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Número de polos	8	Prensaestopas	PG 9
Rango de temperatura caja	-30...+90 °C	Rosca de conexión	M12
Sección del conductor	0,25 mm²	Superficie de contacto	bañado en oro
Tensión nominal	30 V	Tensión nominal	250 V (4 polos)/ 125 V (5 polos)/60 V (de 8 polos)
Tipo de protección	IP67, atornillado	diámetro externo del conductor	-

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Esquema de conexiones



Esquema de polos

