

**SAIL-VSA-DS-3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece conectores para válvulas como conductores de conexión M12 y con terminales de conducción libres. El estado de funcionamiento del conector para válvulas viene señalado por un elemento indicador (LED). Todos los conectores de válvula disponen de un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. El tipo de protección IP 67 cumple con la situación de conexión. La dirección de salida también resulta decisiva. Weidmüller pone a su disposición modelos de 0 grados, es decir aquellos donde la dirección de salida del cable se encuentra donde el contacto PE.

**Datos generales para pedido**

Tipo	SAIL-VSA-DS-3.0U
Código	<a href="#">1896990300</a>
Versión	Conector de válvula, Extremo abierto - Con. para válvulas
GTIN (EAN)	4032248513932
U.E.	1 Pieza

## SAIL-VSA-DS-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 232 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos técnicos del cable

Número de polos	4 (3 + PE)	Sección del conductor	0,34 mm <sup>2</sup>
Longitud de cable	3 m	Apantallado	No
Código de color	azul, marrón, Verde/ amarillo, negro, blanco	Material de la funda	PUR
Color de revestimiento	Negro (similar a RAL 9005)	Halógenos	No
Gama de temperatura, móvil	-30...90 °C	Gama de temperatura, fija	-40...90 °C
Apto para cadena de arrastre	Sí	Resistencia a la torsión	360 °/m
Radio de flexión mín., fijo	5 x diámetro del cable	Radio de flexión mín., con movimiento	10 x diámetro del cable
Aceleración	5 m/s <sup>2</sup>	Velocidad	200 m/min
Resistente a las salpicaduras de soldadura	No		

### Datos técnicos generales

Versión	Extremo abierto - Con. para válvulas	Material capotas	TPU
Codificación	Tipo A (18 mm)	Tipo de protección	IP67, atornillado
LED	Sí	Tensión nominal	24 V
Intensidad nominal	4 A	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C
Grado de polución	3		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas


Folleto/catálogo [FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIL-VSA-DS-3.0U**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dibujos**

**Dibujo acotado**



**Dibujo acotado**



**Esquema de conexiones**

