

## Screwty M12 KO o. SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



El accesorio Screwty® es compatible con los conectores redondos M12, con una dimensión exterior de la tuerca estriada de  $14,5 \pm 0,3$  mm. El par de apriete es de 0,8-1,2 Nm.

### Datos generales para pedido

Tipo	Screwty M12 KO o. SD
Código	<a href="#">1900100000</a>
Versión	Herramientas, Herramienta de atornillado para conductores M12 recubiertos por extrusión
GTIN (EAN)	4032248409952
U.E.	1 Pieza

## Screwty M12 KO o. SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 17 g

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)