

Screwty M8 KO o. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



El accesorio Screwty® es compatible con los conectores redondos M8, con una dimensión exterior de la tuerca estriada de $10 \pm 0,3$ mm. El par de apriete es de 0,5-0,6 Nm.

Datos generales para pedido

Tipo	Screwty M8 KO o. SD
Código	1900110000
Versión	Herramientas, Herramienta de atornillado para conductores M12 recubiertos por extrusión
GTIN (EAN)	4032248409969
U.E.	1 Pieza

Screwty M8 KO o. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 13 g

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)