

## HDC - cajas HDC 10B SLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC 10B SLU 1M25G
Código	<a href="#">1901640000</a>
Versión	HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65, Base cerrada, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
GTIN (EAN)	4032248587322
U.E.	1 Pieza

## HDC - cajas HDC 10B SLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	77,7 mm	Anchura (pulgadas)	3,059 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2,244 inch
Medida de fijación, anchura	82 mm	Medida de fijación, altura	40 mm
Peso neto	270 g		

### Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

### Datos generales

Carcasas EMC	No	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP65		

### Dimensiones

Altura capota B	57 mm	Altura de la base B 1	5 mm
Anchura base C1	53,5 mm	Anchura capota C	43 mm
Distancia entre agujeros longitud A2	82 mm	Entrada de cable	con rosca
Longitud, caja	73 mm		

### Versión

Dimensiones de las entradas de cable	M 25	Diseño	Estándar
Entrada de cable	con rosca	Grupo	4
Indicado para ModuPlug®	No	Junta	NBR
Número de entradas de cable en la parte lateral	1	Número de entradas de cable en la parte superior	0
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tipo	Carcasa básica
Tipo de enclavamiento	Enclavamiento longitudinal	Tuercas (internas)	M 25
Versión, cajas	Base cerrada	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento longitudinal en la parte inferior

### Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Carcasa básica	Entrada de cable	con rosca

### General data

Dimensiones de las entradas de cable	M 25	Tipo del enclavamiento	Enclavamiento longitudinal
Grupo	4	Tipo de protección	IP65

### Material

Color	gris
-------	------

Fecha de creación 2 de agosto de 2019 1:49:44 CEST

## HDC - cajas HDC 10B SLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>