


OMNIMATE Housing - TERMINALBOX SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Carcasa miniatura abierta en formato de bornes con 5 conexiones brida-tornillo. Una tapa superior transparente y giratoria aloja el señalizador y facilita el acceso al potenciómetro y los indicadores de estado. Las 3 conexiones superiores pueden conectarse en transversal mediante puentes insertables. También está disponible una tapa superior para cerrar la carcasa.

Datos generales para pedido

Tipo	SMSE LN FE MCZ 1.5
Código	2224380000
Versión	Carcasa pequeña, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
GTIN (EAN)	4008190967437
U.E.	300 Pieza

OMNIMATE Housing - TERMINALBOX SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,69 g

Datos del material

Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	55 °C
humedad relativa máx. de almacenamiento	80 %	Temperatura de servicio, min.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	120 °C	Gama de temperatura, montaje, min.	-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	120 °C		

Valores característicos del sistema

Tipo de protección IP20

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-90
eClass 7.1	27-14-91-90	eClass 8.1	27-14-91-90
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)