

PAC **PAC-UNIV-HE20-LCH-1M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Datos generales para pedido

Tipo	PAC-UNIV-HE20-LCH-1M
Código	7789306010
Versión	Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.14 mm²
GTIN (EAN)	8430243969062
U.E.	1 Pieza

PAC
PAC-UNIV-HE20-LCH-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	66 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	60 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-10 °C
Temperatura de servicio, max.	50 °C	Temperatura de servicio, min.	-10 °C
Temperatura de servicio	-10...50 °C	Temperatura de almacenamiento	-10...60 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Conector al lado control	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P	Conector al interface	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P
Número de polos, mín.	20 polos	Diámetro exterior	8,6 ± 1 mm
Cable	Cable LiYY	Longitud de cable	1 m
Material	PVC	Sección del conductor	0,14 mm²

Datos eléctricos

Tensión nominal	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A
Corriente total, máx.	3 A	Resistencia	≤ 150 mΩ/m
Prueba de alta tensión	1 KV/1s		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Folleto/catálogo	CAT U_REMOTE 16/17 EN
------------------	---------------------------------------