

KLIPPON POK1 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La marca Klippon® ha sido desde siempre sinónimo de competencia y calidad en la fabricación de cajas, particularmente en soluciones personalizadas para aplicaciones industriales estándar y aplicaciones en zonas con riesgo de explosión.

Weidmüller cumple estos requisitos con su gama de cajas fabricadas en lámina de acero de la nueva serie Klippon® TB, disponible en las versiones Multi-Hinge (MH) y Quarter-Lock (QL), así como con la serie Klippon® STB y las cajas de aluminio de la serie Klippon® K.

La gama se completa con las cajas de poliéster Klippon® POK y las cajas de policarbonato.

Independientemente de cuál sea la planificación prevista por los usuarios, Weidmüller ofrece numerosas soluciones de cajas perfectamente adaptadas y servicios individualizados: las cajas se suministran listas para su conexión de acuerdo a las necesidades del cliente, como carriles, perforaciones, prensaestopas, entalladuras, revestimientos especiales, y mucho más.

Datos generales para pedido

Tipo	KLIPPON POK1 M16ACSS EX
Código	8000004223
Versión	Caja de bornes, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 080806 EX, KL SET 6A4 S, Taladros Lado A: 2 x M16x1,5, Taladros Lado B: 2 x M16x1,5
GTIN (EAN)	4032248986439
U.E.	1 Pieza
Producto de referencia	1306000000

KLIPPON POK1 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto 584,016 g

Números de certificación de cajas

Núm. de certificación de caja preparada (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Núm. de certificación de caja preparada (IECEx)	IECEx IBE 13.0004X
N.º de certificación, caja ensamblada (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328		

Bases y capotas

Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio	Taladros Lado A	2 x M16x1,5
Taladros Lado B	2 x M16x1,5		

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-05-02
eClass 9.1	27-18-05-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones




**Descargas**

Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
PDF (3D)	8000004223.pdf

KLIPPON POK1 M16ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos



Klippon POK (caja de poliéster vacía)
KLIPPON POK 080806 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Klippon® POK: cajas de poliéster

Las cajas de poliéster reforzadas de fibra de vidrio de la gama Klippon® POK ofrece una solución de alta calidad para la protección de componentes eléctricos. Estas cajas son ideales cuando se requiere resistencia a la corrosión, a los impactos y cuando se necesita un elevado nivel de protección.

Características:

- poliéster reforzado con fibra de vidrio
- 17 tamaños
- Dos colores estándar: gris (similar a RAL 7001) y negro (similar a RAL 9011)
- Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
- Arandelas moldeadas de silicona o cloropeno
- Taladros de montaje fuera de la zona estanca
- Montaje directo en la caja o utilizando una placa de montaje interna
- Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
- Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
- Weidmüller puede fabricar y suministrar esta caja según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los terminales y prensaestopas necesarios.

Datos generales para pedido

Tipo	KLIPPON POK 080806 EX
Código	130600000
Versión	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 75 mm, Anchura: 80 mm, Profundidad: 55 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, brillante, negro
GTIN (EAN)	4050118108439
U.E.	1 Pieza
Se requiere herramienta	900854000

Klippon POK (caja de poliéster vacía) KLIPPON POK 080806 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3,15 inch
Altura	75 mm	Altura (pulgadas)	2,953 inch
Altura construcción baja	55 mm	Profundidad	55 mm
Profundidad (pulgadas)	2,165 inch	Medida de fijación, anchura	68 mm
Medida de fijación, altura	45 mm	Peso neto	289 g

Datos generales

Campos de aplicación:	Entornos potencialmente explosivos, Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Industria de procesos, Ingeniería de transportes	Espesor de la carcasa	4,29 mm
Espesor de la tapa	3,6 mm	Espesor del material	4,29 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Indicación de montaje	Montaje directo, Pestañas de montaje
Normas	DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Par de apriete para tornillos de la tapa	2,5 Nm
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio	Material de la junta	Silicona
Superficie	no probado, brillante	Temperatura de servicio, min.	-55 °C
Temperatura de servicio, max.	100 °C	Resistente a los golpes	7 J versión ATEX
Tipo de protección	IP66	Fijación de caja	Montaje por la pared posterior de la caja, Lengüetas de sujeción
Fijación de la tapa	Tornillos de ranura / estrella		

Datos generales Accesorios

Espesor del material	4,29 mm	Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Medida de fijación, altura	45 mm	Medida de fijación, anchura	68 mm
Superficie	no probado, brillante		

Montaje horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x4
-----------------------------	-----	---------------	-----

Montaje vertical

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
-----------------------------	------	---------------	------

Klippon POK (caja de poliéster vacía) KLIPPON POK 080806 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Números de certificación de cajas

Núm. de certificación de caja preparada (ATEX)	IBExU13ATEX1004X	Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)	IBExU13ATEX1030 U
Núm. de certificación de caja preparada (IECEX)	IECEX IBE 13.0004X	Núm. de certificación de caja vacía (IECEX)	IECEX IBE 13.0003U
N.º de certificación, caja ensamblada (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.01328	N.º de certificado, caja vacía (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.00472
Núm. de certificación de caja preparada (AEx)	E223792	Núm. de certificación de caja vacía (AEx)	E223792
N.º de certificación, caja ensamblada (KOSHA)	16-AV4BO-0246X	Núm. de certificación (GERMLLOYD)	TAE00002R2
N.º de certificado (MARITREG)	14.40041.250	N.º de certificado (cULus)	E256877

Prensaestopas

M12	1	M16	1
M20	1		

Prensaestopas a la derecha

M12	1	M16	1
M20	1		

Prensaestopas arriba y abajo

M12	4	M16	2
M20	1	M25	1

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-05-02
eClass 9.1	27-18-05-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Klippon POK (caja de poliéster vacía) KLIPPON POK 080806 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	MB KLIPPON ENCL.TECN.DE Assembly guidelines - empty enclosures
Folleto/catálogo	MB OVERV. PROCESS WD.DE MB KLIPPON ENCL.TECN.EN MB PROCESS EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	Attestation of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures - AoC DE PS2600 160308 001ISS01 EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2600 160412 001ISS01
Pliego de condiciones	Klippon POK 080806 Ex_1306000000_DE Klippon POK 080806 Ex_1306000000_EN

**Klippon POK (caja de poliéster vacía)
KLIPPON POK 080806 EX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos