

FBK FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

El cable de control prefabricado dispone de conectores hembra enchufable de 10 o 40 polos según IEC 603/1 DIN 41 65 1. Se utiliza, entre otros usos, para conectar el adaptador frontal del PLC a los interfaces activos o pasivos de Weidmüller. Están disponibles en diferentes longitudes.

Datos generales para pedido

Tipo	FBK 10/350 RK
Código	8235410000
Versión	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635
U.E.	1 Pieza

**FBK
FBK 10/350 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto 211 g

TemperaturasTemperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de almacenamiento -10...70 °C
Temperatura de almacenamiento, min. -10 °C**Datos generales**

Conector al lado control	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P	Conector al interface	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P
Número de polos, mín.	10 polos	Cable	Cable LiYY
Longitud de cable	3,5 m	Material	PVC
Sección del conductor	0,14 mm ²		

Datos eléctricosTensión nominal < 50 V AC, ≤ 50 V DC
Corriente total, máx. 3 A
Intensidad de corriente máx. por hilo 1 A
Resistencia 55 mΩ/m**Clasificaciones**

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad