

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pieza en T IP20 PROFIBUS-DP

Este distribuidor para PROFIBUS-DP permite una conexión cómoda en el armario de distribución. Este componente se puede montar en los carriles TS32/35 y conecta conductores estándar de PROFIBUS-DP. Además de conectar, es posible realizar cables de derivación. Se recomienda reducir al máximo la longitud de los cables de derivación. Además, el artículo 8788580000 permite conectar aparatos de análisis/ programación con un conector hembra Sub-D de 9 polos.

- Funciones de la pieza en T
- Buen contacto del apantallamiento
- Amplio espacio para conectar el cable de bus
- Montaje sobre carriles TS32/35

Datos generales para pedido

| | |
|------------|------------------------------|
| Tipo | RS PB-DP T SUB-D |
| Código | 8788580000 |
| Versión | Pieza en T PROFIBUS-DP, IP20 |
| GTIN (EAN) | 4032248477418 |
| U.E. | 1 Pieza |

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 76,2 g

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C | Temperatura de almacenamiento, min. | -25 °C |
| Temperatura de servicio, max. | 55 °C | Temperatura de servicio, min. | 0 °C |

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

| | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------|
| Diámetros de cable, max. | 8 mm | Diámetros de cable, min. | 4,5 mm |
| Sección de conexión del conductor, max. | 2,5 mm ² | Sección de conexión del conductor, min. | 0,5 mm ² |
| Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo | Tipo de protección | IP20 |
| diámetro externo del conductor | - | | |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000830 | ETIM 4.0 | EC000830 |
| ETIM 5.0 | EC000830 | ETIM 6.0 | EC001132 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-44-03-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-90 | | |

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [EPLAN](#)
 Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Esquema de conexiones

