

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Salidas de carril, versión módulo RJ45 según IEC
60603-7-51, para diámetro externo del conducto hasta
1,6 mm

Datos generales para pedido

Tipo	IE-XM-RJ45/IDC
Código	8808360000
Versión	Salida de carril, Módulo RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248505944
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 53 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Conexión 1		Conexión 2	
RJ45		IDC	
Descripción del artículo		Construcción	
Módulo RJ45		Ventana para señalización 1 dimensión modular TE según DIN 43880, para instalar	
Modo de conexión		Color	
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET		Gris claro	
Material capotas		Diámetro del aislante, min.	
PA 66, UL 94: V-0		0,7 mm	
Diámetro del aislante, max.		Categoría	
1,6 mm		Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	
Diámetro del cable, rígido		Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	
0.4...0.64 mm		AWG 24...AWG 22	
Diámetro del cable, flexible		Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	
0.48...0.64 mm		AWG 26...AWG 22	
Tipo de montaje		Tipo de protección	
TS 35		IP20	
Ciclos de enchufado			
750			

Normas

Conector norma	IEC 60603-7-5	N.º de certificado (cULus)	E316369
Núm. de certificación (GERMLLOYD)	33451-06		

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V DC
Resistencia de aislamiento	500 MΩ	Resistencia de contacto	≤ 20 mΩ

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval Germanischer Lloyd DUXR.E316369

Ethernet industrial IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado




Imagen de producto

