

Ethernet industrial IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pasamuros M12 en IP67

Datos generales para pedido

Tipo	IE-M12-ADAP A
Código	8901630000
Versión	Adaptador, acodado, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248653584
U.E.	1 Pieza

**Ethernet industrial
IE-M12-ADAP A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	36 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	80 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	80 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25 °C...80 °C	Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos generales

Conexión 1	RJ45 90°	Conexión 2	M12
Descripción del artículo	Adaptador, acodado	Construcción	Conector hembra M12 en conector hembra RJ45
Material capotas	PA 66	Categoría	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rosca de conexión	M12	Superficie de contacto	bañado en oro
Apantallamiento	Sí	Tipo de protección	IP67

Normas

Conector norma	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101	N.º de certificado (cULus)	E471884
----------------	--------------------------------	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	1 A	Resistencia de contacto	≤ 10 mΩ
----------------------------	-----	-------------------------	---------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Ethernet industrial IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Documentación del usuario

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Folleto/catálogo

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Homologación/certificado/documento
de conformidad

[GOST Approval](#)


[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Ethernet industrial IE-M12-ADAP A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo acotado



Sección del montaje

