

Ethernet industrial IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pasamuros M12 en IP67

Datos generales para pedido

Tipo	IE-M12-COUP
Código	8901640000
Versión	Acoplamiento, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248658206
U.E.	1 Pieza

Ethernet industrial IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 36 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	60 °C	Temperatura de servicio, min.	-5 °C
Temperatura de servicio	-5 °C...60 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Conexión 1	M12	Conexión 2	M12
Descripción del artículo	Acoplamiento	Construcción	Conector hembra M12 en conector hembra RJ45
Material capotas	Poliamida, Latón, niquelado	Categoría	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rosca de conexión	M12	Apantallamiento	contacto de apantallamiento 360°
Tipo de protección	IP67		

Normas

Conector norma IEC 61076-2-101

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-03-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas


Datos de ingeniería	WSCAD
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration

Ethernet industrial IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Dibujo acotado

