

Widerstandsbox 8x18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Como módulos funcionales en el programa de suministro se encuentran los siguientes productos:

- Interruptores y pulsadores en carcasa cerrada EG2
- Rectificadores y portafusibles en carcasa cerrada EG2
- Componentes lógicos con funciones de enlace AND, NAND, OR y NOR
- Puerta del diodo con hasta 40 entradas en diseño abierto
- Módulos de equipamiento para la integración posterior de componentes electrónicos
- Convertidor de interfaces serie, y convertidor AD / DA

Datos generales para pedido

Tipo	Widerstandsbox 8x18K 3W
Código	8943120000
GTIN (EAN)	4032248752713
U.E.	1 Pieza

Widerstandsbox 8x18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	125 mm	Longitud (pulgadas)	4,921 inch
Anchura	55,5 mm	Anchura (pulgadas)	2,185 inch
Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3,937 inch
Peso neto	425 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25...70 °C	Temperatura ambiente	+70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...70 °C		

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión directa
------------------	------------------

Aislamiento aplicado (EN50178)

Grado de polución	2
-------------------	---

Conexión de campo

Tipo de conexión	Conexión directa	Sección de embornado, mín.	0,08 mm ²
Sección de embornado, máx.	1 mm ²	Longitud de desaislado	7 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002024	eClass 6.2	25-13-90-90
eClass 7.1	25-13-90-90	eClass 8.1	25-13-90-90

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------