

## Accesorios MEHA KP GN M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

### Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP GN M-D-SPX
Código	<a href="#">9003620000</a>
Versión	Accesorios, Juego de cuchillas, Conductor con aislamiento especial, 7mm
GTIN (EAN)	4008190130527
U.E.	1 Pieza

## Accesorios MEHA KP GN M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	26 mm	Anchura (pulgadas)	1,024 inch
Altura	11,5 mm	Altura (pulgadas)	0,453 inch
Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0,63 inch
Peso	8 g	Peso neto	3,68 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Herramientas para desaislar

Color	verde	Diámetro del conductor, máx.	0,8 mm
Diámetro del conductor, mín.	0,55 mm	Longitud de desaislado, máx.	7 mm
Longitud de desaislado, mín.	3 mm	Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)