

Herramientas M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Tipo	M-D-STRIPAX AWG 24
Código	9003720000
Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar, Conductor con aislamiento especial, 7mm
GTIN (EAN)	4008190087029
U.E.	1 Pieza

Herramientas M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	82 mm	Anchura (pulgadas)	3,228 inch
Altura	135 mm	Altura (pulgadas)	5,315 inch
Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0,63 inch
Peso	110 g	Peso neto	96,28 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Diámetro del conductor, máx.	0,8 mm	Diámetro del conductor, mín.	0,55 mm
Longitud de desaislado, máx.	7 mm	Tipo de cable	Conductor con aislamiento especial

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Hoja técnica

Herramientas
M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

