

Herramientas M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- con conductor interno de 1 mm de diámetro
- longitud de desaislado ajustable por tope
- apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado

Datos generales para pedido

Tipo	M-D-STRIPAX LWL
Código	9003750000
Versión	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar, Conductor POF con conductor interno de 1 mm, 7.5mm
GTIN (EAN)	4008190068042
U.E.	1 Pieza

Herramientas M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	82 mm	Anchura (pulgadas)	3,228 inch
Altura	135 mm	Altura (pulgadas)	5,315 inch
Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0,63 inch
Peso	110 g	Peso neto	96,73 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Color	gris	Diámetro del conductor, máx.	1 mm
Longitud de desaislado, máx.	7,5 mm	Tipo de cable	Conductor POF con conductor interno de 1 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)